

**Garant**

**Kątowniki krawędziowe, hartowane, płaskie, nierdzewne, klasa dokładności 00, długość ramion: 150X100mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	450010 150X100
GTIN	4045197443960
Klasa artykułu	41G

**Opis****Wykonanie:**

**Najwyższa dokładność.**Dłuższe ramię z dwiema klinowymi krawędziami. Hartowane i odprężane w całości. Krawędzie szlifowane i bardzo dokładnie docierane, powierzchnie boczne szlifowane.

**Zastosowanie:**

Do kontroli metodą szczeliny świetlnej.

**Opis techniczny**

przekrój ramion	30×6 mm
długość krótkiego ramienia	100 mm
prostopadłość	0,004 mm
długość ramienia długiego	150 mm
norma	DIN 875/00
materiał	Stal stopowa, INOX

wszystkie części	hartowane
Opakowanie	sztywny pojemnik
Kalibracja	F1
Rodzaj produktu	Kątownik krawędziowy

## Usługi

Kalibracja kątowników płaskich, płaskich ze stopką i krawędziowych maks. długość ramion 300 mm	025000 300
Kalibracja DAkkSKalibracja kątownika płaskiego, oporowego i krawędziowego maks. długość ramion 750 mm	025010 750