

**Mitutoyo****Cyfrowe mikrometry zewnętrzne do powierzchni wypukłych, zakres pomiarowy: 0-25 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	421630 0-25
GTIN	4946368689302
Klasa artykułu	44A

**Opis****Wykonanie:**

**Wyraźny (wys. 7,5 mm) wyświetlacz cyfrowy zapewnia bezbłądny i szybki odczyt bez noniusza.** Powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych, dokładnie docierane, wrzeczono pomiarowe hartowane i szlifowane. Ustalanie za pomocą wkrętu zaciskowego. Nacisk pomiarowy przy użyciu grzechotki precyzyjnej: 5-10 N.

**w dostawie::**

Od wielk. 25-50 z 1 wzorcem nastawczym. Wraz z 1 baterią nr 081560, wielk. 357.

**Wyp. dodatkowe:**

Przewód do transmisji danych nr 497445.

norma: DIN 863

złącze: Złącze USB

złącze: Złącze Digimatic

stopień ochrony IP: IP 65

Opakowanie: sztywny pojemnik

Kalibracja: B1

**Opis techniczny**

zakres pomiarowy	0 - 25 mm
Kalibracja	B1
liczba baterii	1
z bateriami / akumulatorkami	081560 357

norma	DIN 863
złącze	Złącze USB
złącze	Złącze Digimatic
stopień ochrony IP	IP 65
Technika pomiarowa	cyfrowy
Opakowanie	sztynny pojemnik

## Usługi

Kalibracja mikrometrów maks. zakres pomiarowy 25 mm	012050 25
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkkS Mikrometr kabłąkowy maks. zakres pomiarowy 100 mm	012060 100

## Akcesoria

Nadajnik typ S16E	498966 S16E
Baterie guzikowe/baterie specjalne wielkość międzynarodowa 357	081560 357
Przewody przyłączeniowe z przyciskiem danych typ D1	497445 D1
Odbiornik / interfejs klawiatury USB	498965
Odbiornik wielosystemowy / interfejs klawiatury USB	498975
Przewody przyłączeniowe z przyciskiem danych typ USB2	497445 USB2
Przewody przyłączeniowe z przyciskiem danych typ D2	497445 D2