

**Podkładki stożkowe kształt D, do gwintu: M12****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	375355 M12
GTIN	4020772081881
Klasa artykułu	35A

Opis**Wykonanie:**

Kształty C i D utwardzane dyfuzyjnie, kształt G ulepszony cieplnie.

Zastosowanie:

Kompensacja kątowna do 3° przy użyciu kompletu

kształt D - przeznaczony jest tylko do otworów,
które zapewniają całkowite przyleganie podkładki.

Norma:

DIN 6319 (Form G ähnlich DIN 6319).

Ø otworu d₂: 14,2 mm

Ø zewn. d₄: 24 mm

grubość h₃: 5 mm

Opis techniczny

Ø otworu d ₂	14,2 mm
grubość h ₃	5 mm
do gwintu	M12
Ø zewn. d ₄	24 mm
typ	6319D

