

**Kątowniki ze stopką, nierdzewne, klasa dokładności 1, długość ramion:
100X70 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	451040 100X70
GTIN	4045197444189
Klasa artykułu	41G

Opis**Wykonanie:**

Powierzchnie boczne wąskie i szerokie - dokładnie szlifowane. Powierzchnie kontrolne - dokładnie szlifowane. Kątownik ze stali nierdzewnej, w całości hartowany i odpuszczony. Dostawa w kasecie z tworzywa sztucznego.

Zastosowanie:

Do kontroli i bardzo dokładnych prac.

Klasa dokładności:

DIN 875 / 1 - np. w przypadku wielkości 100×70: tolerancja kąta = 0,015 mm.

Opakowanie: sztywny pojemnik

Kalibracja: F1

prostokątność: 0,015 mm

przekrój ramion: 20×5 mm

Opis techniczny

przekrój ramion	20×5 mm
prostokątność	0,015 mm

długość ramion	100×70 mm
Kalibracja	F1
norma	DIN 875
dokładność	1
materiał	Stal stopowa, INOX
wszystkie części	hartowane
Opakowanie	sztywny pojemnik
Rodzaj produktu	Kątownik

Usługi

Kalibracja kątowników płaskich, płaskich ze stopką i krawędziowych maks. długość ramion 100 mm	015020 100
Znakowanie opis laserowy Typ	018940
Kalibracja DAkkS Kalibracja kątownika płaskiego, oporowego i krawędziowego maks. długość ramion 750 mm	015600 750

Akcesoria

Kasety drewniane do długość ramion 100X70 mm	451600 100X70
--	---------------