

## Mitutoyo

### Cyfrowe mikrometry zewnętrzne, do pomiaru rowków, zakres pomiarowy: 25-50 mm



#### Dane zamówienia

Numer katalogowy	421640 25-50
GTIN	4946368508009
Klasa artykułu	44A

#### Opis

##### Wykonanie:

**Wyraźny (wys. 7,5 mm) wyświetlacz cyfrowy zapewnia bezbłądny i szybki odczyt bez noniusza.** Powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych, dokładnie docierane, wrzeczono pomiarowe hartowane i szlifowane. Ustalanie za pomocą wkrętu zaciskowego. Nacisk pomiarowy przy użyciu grzechotki precyzyjnej: 5-10 N.

##### w dostawie::

Od wielk. 25-50 z 1 wzorcem nastawczym. Wraz z 1 baterią nr 081560, wielk. 357.

##### Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 497445.

norma: DIN 863

złącze: Złącze USB

złącze: Złącze Digimatic

Opakowanie: sztywny pojemnik

Kalibracja: B1

Kalibracja: B2

#### Opis techniczny

zakres pomiarowy	25 - 50 mm
Kalibracja	B1
Kalibracja	B2
z bateriami / akumulatorkami	081560 357

liczba baterii	1
norma	DIN 863
złącze	Złącze USB
złącze	Złącze Digimatic
Technika pomiarowa	cyfrowy
Opakowanie	sztywny pojemnik

## Usługi

Kalibracja wzorców nastawczych do mikrometrów maks. wymiar nominalny 100 mm	012110 100
Kalibracja mikrometrów maks. zakres pomiarowy 100 mm	012050 100
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkKS Mikrometr kabłąkowy maks. zakres pomiarowy 100 mm	012060 100

## Akcesoria

Nadajnik typ S16E	498966 S16E
Przewody przyłączeniowe z przyciskiem danych typ D2	497445 D2
Baterie guzikowe/baterie specjalne wielkość międzynarodowa 357	081560 357
Przewody przyłączeniowe z przyciskiem danych typ USB2	497445 USB2
Odbiornik wielosystemowy / interfejs klawiatury USB	498975
Odbiornik / interfejs klawiatury USB	498965
Wzorce nastawcze do mikrometrów długość całkowita 25 mm	421100 25
Przewody przyłączeniowe z przyciskiem danych typ D1	497445 D1