

**Mitutoyo****Mikrometry zewnętrzne z kowadłkiem pryzmowym, zakres pomiarowy:  
25-45 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	422300 25-45
GTIN	4946368010168
Klasa artykułu	44A

**Opis****Wykonanie:**

**Z kowadłkiem pryzmowym do pomiaru elementów o trzech lub pięciu krawędziach.** Kabłąk lakierowany. Skok wrzeciona korygowany w zależności od kąta pryzmy. **5-kątny**, z kątem pryzmy 108°

**Zastosowanie:**

Do pomiaru narzędzi o **3 lub 5 ostrzach** (frezów, rozwiertaków).

**w dostawie::**

Wraz z wzorcem nastawczym.

norma: DIN 863

Opakowanie: sztywny pojemnik

podziałka bębena pomiarowego: 1/50 mm

Kalibracja: B1

Kalibracja: B8

odczyt: 0,01 mm

Ø wrzeciona: 6,35 mm

Ø bębena pomiarowego: 18 mm

kąt pryzmy: 108° (5-kąt.) stopni

**Opis techniczny**

kąt pryzmy	108° (5-kąt.) stopni
podziałka bębena pomiarowego	1/50 mm
Ø bębena pomiarowego	18 mm

zakres pomiarowy	25 - 45 mm
Ø wrzeciona	6,35 mm
odczyt	0,01 mm
Kalibracja	B1
Kalibracja	B8
norma	DIN 863
Technika pomiarowa	analogowy
Opakowanie	sztywny pojemnik

## Usługi

Kalibracja mikrometrów maks. zakres pomiarowy 100 mm	012050 100
Kalibracja wzorców do mikrometrów – do pomiaru gwintów maks. wymiar nominalny 100 mm	012380 100
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkkS Mikrometr kabłąkowy maks. zakres pomiarowy 100 mm	012060 100