

**Kątowniki ze stopką, nierdzewne, klasa dokładności 1, długość ramion:
150X100 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	451040 150X100
GTIN	4045197444196
Klasa artykułu	41G

Opis**Wykonanie:**

Powierzchnie boczne wąskie i szerokie - dokładnie szlifowane. Powierzchnie kontrolne - dokładnie szlifowane. Kątownik ze stali nierdzewnej, w całości hartowany i odpuszczony. Dostawa w kasecie z tworzywa sztucznego.

Zastosowanie:

Do kontroli i bardzo dokładnych prac.

Klasa dokładności:

DIN 875 / 1 - np. w przypadku wielkości 100×70: tolerancja kąta = 0,015 mm.

Opakowanie: sztywny pojemnik

Kalibracja: F1

prostopadłość: 0,018 mm

przekrój ramion: 30×6 mm

Opis techniczny

prostopadłość	0,018 mm
przekrój ramion	30×6 mm

długość ramion	150×100 mm
Kalibracja	F1
norma	DIN 875
dokładność	1
materiał	Stal stopowa, INOX
wszystkie części	hartowane
Opakowanie	sztywny pojemnik
Rodzaj produktu	Kątownik

Usługi

Kalibracja kątowników płaskich, płaskich ze stopką i krawędziowych maks. długość ramion 300 mm	015020 300
Znakowanie opis laserowy Typ	018940
Kalibracja DAkkS Kalibracja kątownika płaskiego, oporowego i krawędziowego maks. długość ramion 750 mm	015600 750

Akcesoria

Kasety drewniane do długość ramion 150X100 mm	451600 150X100
---	----------------