

Mitutoyo**Cyfrowe mikrometry zewnętrzne, do pomiaru rowków, zakres pomiarowy: 50-75mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	421640 50-75
GTIN	4946368508016
Klasa artykułu	44A

Opis**Wykonanie:**

Wyraźne (o wysokości 7,5 mm), cyfrowe wskaźniki wartości pomiaru umożliwiają bezbłądny i szybki odczyt. Odczyt dodatkowy dzięki noniuszowi. Spiekane, dokładnie docierane powierzchnie pomiarowe z węglików, wrzeciono pomiarowe hartowane i szlifowane. Regulacja za pomocą śruby zaciskowej. Nacisk pomiarowy w przypadku zastosowania grzechotki precyzyjnej 5 – 10 N.

w dostawie::

Od wielk. 25-50 z 1 wzorcem nastawczym. Wraz z 1 baterią nr 081560, wielk. 357.

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 497445.

Opis techniczny

zakres pomiarowy	50 - 75 mm
Kalibracja	B2
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 357
Liczba dołączonych baterii	1
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
norma	DIN 863
złącze	Złącze USB
złącze	Złącze Digimatic

Technika pomiarowa	cyfrowy
Opakowanie	sztywny pojemnik
Rodzaj produktu	Mikrometr

Usługi

Kalibracja Mikrometr zewnętrzny wraz ze wzorcem nastawczym maks. zakres pomiarowy 100 mm	022040 100
Kalibracja DAkkSMikrometr zewnętrzny wraz ze wzorcem nastawczym maks. zakres pomiarowy 100 mm	022050 100

Akcesoria

Przewód przyłączeniowyz przyciskiem danych Typ D2	497445 D2
Odbiornik / interfejs klawiatury USB Typ	498965
Nadajnik Typ S16E	498966 S16E
Odbiornik wielosystemowy / interfejs klawiatury USB Typ	498975
Wzorce nastawcze do mikrometrów długość całkowita 50 mm	421100 50
Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii 357	081560 357
Przewód przyłączeniowyz przyciskiem danych Typ D1	497445 D1
Przewód przyłączeniowyz przyciskiem danych Typ USB2	497445 USB2