

Hartig

Mikrometr zewnętrzny do pomiaru gwintów, bez końcówek, zakres pomiarowy: 75-100mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	422340 75-100
GTIN	4250099618389
Klasa artykułu	46P

Opis**Wykonanie:**

Hartowane i szlifowane wrzeciono pomiarowe z otworem na końcówki. Bębenek chromowany bezodblaskowo. Grzechotka precyzyjna i pokrętko do szybkiego nastawiania. Kabłąk z termoizolacją.

Zastosowanie:

Do efektywnego mierzenia \varnothing podziałowej gwintów zewn . Jedna para końcówek pomiar. (szczerbinka i stożek) umożliwia pomiar wielu gwintów (jedynym warunkiem jest zachowanie kąta boku zarysu mierzonego gwintu).

w dostawie::

Od wielk. 25-50 z 1 wzorcem nastawczym 60°, bez końcówek gwintowych.

Wyp. dodatkowe:

Końcówka z karbem oraz stożkowa nr 421652.

wskazówka:

Inne zakresy pomiaru dostarczane na zamówienie.

Opis techniczny

\varnothing wrzeciona	6,5 mm
skok wrzeciona	0,5 mm
podziałka bębena pomiarowego	1/50 mm
\varnothing bębena pomiarowego	20 mm
zakres pomiarowy	75 - 100 mm

Karta danych

odczyt	0,01 mm
Kalibracja	Cena na zapytanie ofertowe
Odchyłki pomiarowe E MPE	$\pm 4 \mu\text{m}$
Norma	ISO 3611
Technika pomiarowa	analogowy
Opakowanie	sztywny pojemnik
Rodzaj produktu	Mikrometr

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/422340-75-100>