




Kamienie precyzyjne, wymiar rowka b1 maszyny: 18mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	375375 18
GTIN	4020772071868
Klasa artykułu	35A

Opis

Wykonanie:

Obustronny, bardzo dokładny szlif pozwala zaoszczędzić czas niezbędny do pozycjonowania przyrządów, imadeł i podzielnic, które muszą być ustawione równoległe do rowków teowych stołu obrabiarki. Eliminuje to konieczność pomiaru za pomocą czujnika zegarowego.

Zastosowanie:

Po zgrubnym ustawieniu przyrządu wsuwa się luźne kamienie w rowki teowe z boku. **Podczas transportu przyrządu kamienie nie wystają od spodu, co eliminuje możliwość uszkodzenia stołu maszyny.** W przypadku podwójnego mocowania na jedną obrabiarkę wystarczają 2 lub 4 sztuki.

Norma:

DIN 6323

Materiał:

Stal C 15, utwardzana dyfuzyjnie.

Opis techniczny

wymiar rowka b ₁ maszyny	18 mm
długość	32 mm

wymiar rowka b_2 przyrządu	20 mm
wysokość H_1	5,5 mm
wysokość H	14 mm
typ	6323
Rodzaj produktu	Wkładki teowe