

Garant**Zestawy wiertel krętych HSS nr 114150, w kasecie, bez powłoki, Typ: 1-13KB****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	115120 1-13KB
------------------	---------------

GTIN	4045197657596
------	---------------

Klasa artykułu	11B
----------------	-----

Opis**Wykonanie:**

Zestawione z wiertel krętych DIN 338.

Szlifowane kształtowo: wiertła kręte o dokładnym ruchu obrotowym i podziałce, precyzyjne zaszlifowanie ostrza.

Waporyzowane od \varnothing 2,4 mm.

Końcówka o kształcie C od wielk. 4 mm.

wskazówka:

Wielk. 16-20: wiertła z chwytem o \varnothing 16 mm.

chłodzenie wewnętrzne: nie

chwyt: Trzpień walcowy

zakres wiertel: 1 - 13 mm

liczba wiertel: 29

\varnothing otworu rdzenia: 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm

stopniowanie średnic wiertel co: 0,5 mm

Opis techniczny

stopniowanie średnic wiertel co	0,5 mm
---------------------------------	--------

liczba wiertel	29
zakres wiertel	1 - 13 mm
chwyt	Trzpień walcowy
Ø otworu rdzenia	3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm
Liczba zębów Z	2
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	HSS
norma	DIN 338
typ	N
Tolerancja Ø nominalnej	h8
kąt wierzchołkowy	118 stopni
chłodzenie wewnętrzne	nie
w kasecie,	tak
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Wiertła kręte