

**Nakrętki wysokie, gwint: M10****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 375385 M10    |
| GTIN             | 4020772082352 |
| Klasa artykułu   | 35A           |

**Opis****Wykonanie:**

**nakrętka wysoka** (wysokość = 1,5 d), z jednej strony płaska, do podłożenia podkładek nr 375340, z drugiej strony soczewkowa, do podkładek stożkowych nr 375355 D lub nr 37 5360 G.

**Norma:****DIN 6330 B****Materiał:**

stal ulepszona cieplnie, klasa wytrzymałości 10.

długość całkowita: 15 mm

rozwartość klucza SW: 16 mm

szerokość e: 17,8 mm

Ø kołnierza: 22 mm

wysokość kołnierza: 4 mm

**Opis techniczny**

|                      |       |
|----------------------|-------|
| rozwartość klucza SW | 16 mm |
| długość całkowita    | 15 mm |

|                    |         |
|--------------------|---------|
| szerokość e        | 17,8 mm |
| wysokość kołnierza | 4 mm    |
| Ø kołnierza        | 22 mm   |
| gwint              | M10     |
| typ                | 6330B   |