

**Nakrętki wysokie, gwint: M12****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	375385 M12
GTIN	4020772082345
Klasa artykułu	35A

**Opis****Wykonanie:**

**nakrętka wysoka** (wysokość = 1,5 d), z jednej strony płaska, do podłożenia podkładek nr 375340, z drugiej strony soczewkowa, do podkładek stożkowych nr 375355 D lub nr 37 5360 G.

**Norma:****DIN 6330 B****Materiał:**

stal ulepszona cieplnie, klasa wytrzymałości 10.

długość całkowita: 18 mm

rozwartość klucza SW: 18 mm

szerokość e: 20,03 mm

Ø kołnierza: 25 mm

wysokość kołnierza: 4 mm

**Opis techniczny**

wysokość kołnierza	4 mm
długość całkowita	18 mm

szerokość e	20,03 mm
rozwartość klucza SW	18 mm
Ø kołnierza	25 mm
gwint	M12
typ	6330B