

**Podkładki stożkowe kształt G, do gwintu: M14****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	375360 M14
GTIN	4020772082017
Klasa artykułu	35A

Opis**Wykonanie:**

Kształty C i D utwardzane dyfuzyjnie, kształt G ulepszany cieplnie.

Zastosowanie:

kształt G dzięki dużej średnicy nadaje się również do mocowania przez rowek docisku.
Kompensacja kątowa do 3° przy użyciu kompletu

Norma:

DIN 6319 (Form G ähnlich DIN 6319).

Ø otworu d_2 : 16,5 mm

Ø zewn. d_5 : 40 mm

grubość h_4 : 6 mm

Opis techniczny

Ø zewn. d_5	40 mm
grubość h_4	6 mm
do gwintu	M14
Ø otworu d_2	16,5 mm
typ	6319G

