



Kątomierze precyzyjne, długość prowadnicy: 300 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	453800 300
GTIN	4045197294623
Klasa artykułu	46R

Opis

Wykonanie:

Odczyt bez możliwości pomyłki. Wartości kątowe odczytywane są w bardzo łatwy sposób na skali 4×90° z lupą. Podobnie minuty - ich odczyt jest bardzo prosty na bębnie pomiarowym ze skalą w kolorze czarnym. Z podwójną skalą dla obu kierunków pomiaru. **Szybki przesuw i dokładne nastawianie wartości minut. Elementy odczytowe skali chromowane na matowo. w dostawie::**

1 kątownik płaski, 60×90 mm, do kalibracji.

Wyp. dodatkowe:

Uchwyt zaciskowy nr 453520 (do mocowania na przyrządach traserskich nr 445152-445222), kątownik dodatkowy nr 453600.

Część zamienna:

Szyna pomiarowa nr 453510, lupa nr 453820, wielk. 2.

norma: Norma zakładowa

materiał: Stal stopowa, INOX

wszystkie części: hartowane

Opakowanie: sztywny pojemnik

Kalibracja: F4

zakres pomiarowy: 360 stopni

odczyt: 1 min, kątowny

skok wrzeciona: 1 stopni

granica błędu: ±2 min. kątowny

Opis techniczny

długość prowadnicy	300 mm
odczyt	1 min, kątowny

skok wrzeciona	1 stopni
granica błędu	±2 min. kąтова
zakres pomiarowy	360 stopni
norma	Norma zakładowa
Technika pomiarowa	analogowy
materiał	Stal stopowa, INOX
wszystkie części	hartowane
Opakowanie	sztynny pojemnik
Kalibracja	F4

Usługi

Kalibracja kątomierzy uniwersalnych	015350
Znakowanie opis laserowy	018940

Akcesoria

Uchwyt zaciskowy do mocowania kątomierza	453520
Lupa zamienna do kątomierzy typ 2	453820 2
Kątownik dodatkowy	453600
Zapasowa szyna do kątomierza, szerokość rowka 2,5 mm długość prowadnicy 300 mm	453510 300