

**Mitutoyo****Główce mikrometryczne, zakres pomiaru (odcinek pomiaru): 0-25/Fmm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	426200 0-25/F
GTIN	4946368023151
Klasa artykułu	44A

**Opis****Wykonanie:**

Wrzecziono hartowane w całości i bębenek chromowany bezodblaskowo **Wrzecziono nieruchome (nieobrotowe)**, powierzchnie stykowe z węglików spiekanych, z grzechotką. Do kontroli materiałów o delikatnej powierzchni.

**Zastosowanie:**

Do montażu w maszynach, aparatach, przyrządach i urządzeniach pomiarowych jako nastawne ograniczniki stołu pomiarowego.

**wskazówka:**

Inne wielkości po uzgodnieniu.

**Opis techniczny**

Ø wrzeciona	8 mm
Ø trzpienia mocującego	12 mm
Ø bębena pomiarowego	18 mm
długość całkowita	125 mm
długość trzpienia mocującego	10 mm
odczyt	0,01 mm
granica błędu	0,003 mm
norma	Norma zakładowa
podziałka bębena pomiarowego	1/50 mm
Technika pomiarowa	analogowy

Kalibracja	B3
Rodzaj produktu	Głowice mikrometryczne

**Usługi**

Kalibracja głowic mikrometrycznych maks. zakres pomiarowy 25 mm	022280 25
Kalibracja DAkkS głowic mikrometrycznych maks. zakres pomiarowy 50 mm	022290 50