

**Mitutoyo****Głębokościomierze mikrometryczne, zakres pomiarowy: 0-300 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	425200 0-300
GTIN	4946368016771
Klasa artykułu	44A

**Opis****Wykonanie:**

**W celu osiągnięcia różnych głębokości pomiaru wymienia się stopniowane co 25 mm iglice pomiarowe.** Wrzeczono hartowane na wskroś i szlifowane. Mostek z hartowanej stali narzędziowej, z docieranymi powierzchniami pomiarowymi. Śruba pomiarowa chromowana na matowo. Bębenek pomiarowy z wyraźnie wygrawerowaną skalą, kreski pomiarowe i cyfry czarne. Stały nacisk pomiarowy dzięki wbudowanej grzechotce precyzyjnej.

**w dostawie::**

Wraz z iglicami pomiarowymi.

norma: DIN 863

podziałka bębena pomiarowego: 1/50 mm

Opakowanie: sztywny pojemnik

Kalibracja: S15

odczyt: 0,01 mm

Ø iglicy pomiarowej: 4 mm

Ø bębena pomiarowego: 18 mm

długość mostka: 100 mm

liczba iglic pomiarowych: 12

**Opis techniczny**

zakres pomiarowy	0 - 300 mm
Ø bębena pomiarowego	18 mm
długość mostka	100 mm
Ø iglicy pomiarowej	4 mm
liczba iglic pomiarowych	12
odczyt	0,01 mm
norma	DIN 863
podziałka bębena pomiarowego	1/50 mm
Technika pomiarowa	analogowy
Opakowanie	sztywny pojemnik
Kalibracja	S15

## Usługi

Kalibracja zestawów głębokościomierzy mikrometrycznych zakres pomiarowy 0-300 mm	011080 0-300
Znakowanie opis laserowy	018940