



Szlifierki kątowe, oznaczenie producenta: AGV13-125X



Dane zamówienia

Numer katalogowy	077131 AGV13-125X
GTIN	4002395140794
Klasa artykułu	03M

Opis

Wykonanie:

Kompaktowa szlifierka kątowa MILWAUKEE Ø 125 mm. Kompaktowa, mocna szlifierka kątowa o dużej głębokości cięcia dzięki płaskiej, metalowej głowicy z przekładnią.

- **Kabel zasilający o dł. 4 m.**
- **Blokada wrzeciona umożliwia szybką wymianę tarcz.**
- **Szybkie przestawianie osłony zabezpieczającej.**
- **Blokada przed ponownym uruchomieniem w przypadku zaniku zasilania.**

Szlifierka kątowa 1250 W / 125 mm, **krótka konstrukcja**, z softstartem, ochroną przed przeciążeniem, **funkcją Anti-Kick-Back** i

wyłącznikiem czuwakowym o dużej powierzchni. Zmiana płytek bez użycia narzędzi, dzięki zintegrowanemu systemowi szybkiej wymiany **FIXTEC**. Uchwyt ręczny antywibracyjny (AVS).

w dostawie::

Uchwyt, osłona, nakrętka mocująca.

wskazówka:

Wszystkie szlifierki kątowe z blokowanym wyłącznikiem nie mają funkcji czuwakowej.

oznaczenie producenta: AGV13-125XSPDE

pobór mocy: 1250 W

maksymalna prędkość obrotowa: 12000 min⁻¹

maks. Ø tarczy: 125 mm

maks. głębokość cięcia: 33 mm

masa: 2,3 kg

Opis techniczny

cechy szczególne	M14, FIXTEC
------------------	-------------

maks. Ø tarczy	125 mm
maksymalna prędkość obrotowa	12000 min ⁻¹
maks. głębokość cięcia	33 mm
układ czuwakowy	tak
Blokada przed ponownym uruchomieniem	tak
pobór mocy	1250 W
Kickbackstop	tak
ID producenta	AGV13-125X
oznaczenie producenta	AGV13-125XSPDE
maks. wibracje wg EN	7,8 m/s ²
masa	2,3 kg

Akcesoria

Nakrętki mocujące M14 typ NUT	073930 NUT
Nakrętki mocujące M14 typ FIXTEC	073930 FIXTEC