

**Szczęki powlekane węglnikami spiekanymi (HM), para, dla typu: 80****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	360135 80
GTIN	4045197642394
Klasa artykułu	310

**Opis****Materiał:**

Stal narzędziowa krótkotrwale azotowana.

**w dostawie::**

Wraz ze śrubami mocującymi.

szerokość szczęk b: 80 mm

Zakres mocowania B - A: 7 - 88 mm

wysokość podpory C: 54,95 mm

**Opis techniczny**

wysokość podpory C	54,95 mm
dla typu	80
szerokość szczęk b	80 mm
Zakres mocowania B - A	7 - 88 mm