

**Nakrętki wysokie, gwint: M24****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	375385 M24
GTIN	4020772082451
Klasa artykułu	35A

**Opis****Wykonanie:**

**nakrętka wysoka** (wysokość = 1,5 d), z jednej strony płaska, do podłożenia podkładek nr 375340, z drugiej strony soczewkowa, do podkładek stożkowych nr 375355 D lub nr 37 5360 G.

**Norma:****DIN 6330 B****Materiał:**

stal ulepszona cieplnie, klasa wytrzymałości 10.

długość całkowita: 36 mm

rozwartość klucza SW: 36 mm

szerokość e: 40 mm

Ø kołnierza: 45 mm

wysokość kołnierza: 6 mm

**Opis techniczny**

gwint	M24
Ø kołnierza	45 mm

rozwartość klucza SW	36 mm
długość całkowita	36 mm
wysokość kołnierza	6 mm
szerokość e	40 mm
typ	6330B