



## Dociski pionowe z poziomą stopką, Typ: 6



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	376500 6
GTIN	4020772007799
Klasa artykułu	35A

### Opis

#### Wykonanie:

Z poziomą stopką do mocowania na płytach montażowych itp.

- **zwarta konstrukcja dzięki nowemu uchwytowi**
- **ergonomiczny uchwyt z dwóch rodzajów tworzywa, zapewniający wysoki komfort obsługi dzięki większej powierzchni przylegania dłoni**
- **śruby dociskowe zabezpieczone przed zgubieniem**
- **zabezpieczenie uniemożliwiające urazy palców ze zintegrowanym zderzakiem.**

#### Zastosowanie:

Do szybkiego mocowania i zwalniania elementów w produkcji seryjnej lub do wmontowywania w specjalne konstrukcje mocujące. Przeznaczone do mocowania przy wierceniu, rozwiercaniu, szlifowaniu, spawaniu, montażu itp.

rozstaw otworów e: 50,5 mm

rozstaw otworów f: 71 mm

Ø otworu d: 13 mm

wysokość mocowania L<sub>2</sub>: 81 mm

siła przyczepności P1: 3400 N

siła przyczepności P2: 5500 N

### Opis techniczny

siła przyczepności P2	5500 N
Ø otworu d	13 mm
rozstaw otworów e	50,5 mm
wysokość mocowania L <sub>2</sub>	81 mm
siła przyczepności P1	3400 N
śruba dociskowa	M12×110 mm
wysokość całkowita	333 mm
długość całkowita	231 mm
rozstaw otworów f	71 mm
typ	6800J
Rodzaj produktu	Urządzenie szybkomocujące