

**Nakrętki TWINNUT, gwint: M16****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	375392 M16
GTIN	4020772381882
Klasa artykułu	35A

Opis**Wykonanie:**

Nakrętki dzielone do szybkiego montażu. Zdolność mocowania jak w przypadku standardowych nakrętek o klasie wytrzymałości 10.

nakrętka zkołnierzem.

Zalety:

Szybkie nakręcanie na długie, skorodowane, uszkodzone albo wygięte pod kątem do 20° pręty gwintowane.

wys. całkowita: 21 mm

Opis techniczny

wys. całkowita	21 mm
gwint	M16
typ	6333S