

**Szczęki powlekane węglnikami spiekanymi (HM), para, dla typu: 80****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	360136 80
GTIN	4045197642622
Klasa artykułu	310

Opis**Materiał:**

Stal narzędziowa krótkotrwale azotowana.

w dostawie::

Wraz ze śrubami mocującymi.

szerokość szczęk b: 80 mm

Zakres mocowania B - A: 88 - 108 mm

wysokość podpory C: 57,95 mm

Opis techniczny

wysokość podpory C	57,95 mm
dla typu	80
szerokość szczęk b	80 mm
Zakres mocowania B - A	88 - 108 mm