

**Nakrętki TWINNUT, gwint: M20****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	375392 M20
GTIN	4020772381899
Klasa artykułu	35A

Opis**Wykonanie:**

Nakrętki dzielone do szybkiego montażu. Zdolność mocowania jak w przypadku standardowych nakrętek o klasie wytrzymałości 10.

nakrętka zkołnierzem.

Zaleta:

Szybkie nakręcanie na długie, skorodowane, uszkodzone albo wygięte pod kątem do 20° pręty gwintowane.

wys. całkowita: 26 mm

Opis techniczny

gwint	M20
wys. całkowita	26 mm
typ	6333S