

**Nakrętki wysokie, gwint: M30****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	375385 M30
GTIN	4020772082475
Klasa artykułu	35A

Opis**Wykonanie:**

nakrętka wysoka (wysokość = 1,5 d), z jednej strony płaska, do podłożenia podkładek nr 375340, z drugiej strony soczewkowa, do podkładek stożkowych nr 375355 D lub nr 37 5360 G.

Norma:**DIN 6330 B****Materiał:**

stal ulepszona cieplnie, klasa wytrzymałości 10.

długość całkowita: 45 mm

rozwartość klucza SW: 46 mm

szerokość e: 51,3 mm

Ø kołnierza: 58 mm

wysokość kołnierza: 8 mm

Opis techniczny

wysokość kołnierza	8 mm
rozwartość klucza SW	46 mm

długość całkowita	45 mm
szerokość e	51,3 mm
gwint	M30
Ø kołnierza	58 mm
typ	6330B