

**Nakrętki TWINNUT, gwint: M8****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	375391 M8
GTIN	4020772381783
Klasa artykułu	35A

Opis**Wykonanie:**

Nakrętki dzielone do szybkiego montażu. Zdolność mocowania jak w przypadku standardowych nakrętek o klasie wytrzymałości 10.

nakrętka **bez**kołnierza.

Zalety:

Szybkie nakręcanie na długie, skorodowane, uszkodzone albo wygięte pod kątem do 20° pręty gwintowane.

wys. całkowita: 8 mm

Opis techniczny

wys. całkowita	8 mm
typ	63335