



Dociski pionowe z poziomą stopką, Typ: 0



Dane zamówienia

Numer katalogowy	376500 0
GTIN	4020772007737
Klasa artykułu	35A

Opis

Wykonanie:

Z poziomą stopką do mocowania na płytach montażowych itp.

- **zwarta konstrukcja dzięki nowemu uchwytowi**
- **ergonomiczny uchwyt z dwóch rodzajów tworzywa, zapewniający wysoki komfort obsługi dzięki większej powierzchni przylegania dłoni**
- **śruby dociskowe zabezpieczone przed zgubieniem**
- **zabezpieczenie uniemożliwiające urazy palców ze zintegrowanym zderzakiem.**

Zastosowanie:

Do szybkiego mocowania i zwalniania elementów w produkcji seryjnej lub do wmontowywania w specjalne konstrukcje mocujące. Przeznaczone do mocowania przy wierceniu, rozwiercaniu, szlifowaniu, spawaniu, montażu itp.

rozstaw otworów e: 11 mm

rozstaw otworów f: 23 mm

Ø otworu d: 4,5 mm

wysokość mocowania L₂: 18 mm

siła przyczepności P1: 500 N

siła przyczepności P2: 700 N

Opis techniczny

siła przyczepności P2	700 N
Ø otworu d	4,5 mm
śruba dociskowa	M4×25 mm
wysokość mocowania L ₂	18 mm
długość całkowita	49 mm
rozstaw otworów e	11 mm
wysokość całkowita	81 mm
rozstaw otworów f	23 mm
siła przyczepności P1	500 N
typ	6800J
Rodzaj produktu	Urządzenie szybkomocujące