

**Zestawy śrub mocujących, wym. nomin. rowka teow./ gwint: 12/M12mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	375400 12/M12
GTIN	4020772082994
Klasa artykułu	35A

Opis**Wykonanie:**

Wszystkie elementy ulepszone cieplnie. Wytrzymałość 8.8 lub 10.
Dostarczane w solidnej, drewnianej kasie z pokrywą.

w dostawie::

Śruby teowe DIN 787, 375300: 4 szt./80 mm;

4 szt./125 mm;

2 szt./50 mm

Śruby dwustronne nr 375380 DIN 6379: 4 szt./63 mm;

4 szt./100 mm;

4 szt./200 mm

nakrętki wysokie nr 375385 DIN 6330 B: 4 szt.

Nakrętki przedłużaczy nr 375395: 4 szt.

Podkładki nr 375340 DIN 6340: 4 szt.

Podkładki i panewki kuliste nr 375350; 375360 DIN 6319 C + G: 4 szt.

Opis techniczny

wymiar nominalny rowka teowego	12 mm
wysokość kasety drewnianej	36 mm

długość kasety drewnianej	278 mm
gwint	M12
szerokość kasety drewnianej	234 mm
typ	6520
Rodzaj produktu	Śruby mocujące