



Dociski pionowe z poziomą stopką, Typ: 3



Dane zamówienia

Numer katalogowy	376500 3
GTIN	4020772007768
Klasa artykułu	35A

Opis

Wykonanie:

Z poziomą stopką do mocowania na płytach montażowych itp.

- **zwarta konstrukcja dzięki nowemu uchwytowi**
- **ergonomiczny uchwyt z dwóch rodzajów tworzywa, zapewniający wysoki komfort obsługi dzięki większej powierzchni przylegania dłoni**
- **śruby dociskowe zabezpieczone przed zgubieniem**
- **zabezpieczenie uniemożliwiające urazy palców ze zintegrowanym zderzakiem.**

Zastosowanie:

Do szybkiego mocowania i zwalniania elementów w produkcji seryjnej lub do wmontowywania w specjalne konstrukcje mocujące. Przeznaczone do mocowania przy wierceniu, rozwiercaniu, szlifowaniu, spawaniu, montażu itp.

rozstaw otworów e: 20 mm

rozstaw otworów f: 32,5 mm

Ø otworu d: 7,5 mm

wysokość mocowania L₂: 33 mm

siła przyczepności P1: 1200 N

siła przyczepności P2: 2500 N

Opis techniczny

rozstaw otworów f	32,5 mm
wysokość mocowania L ₂	33 mm
siła przyczepności P1	1200 N
rozstaw otworów e	20 mm
długość całkowita	112 mm
wysokość całkowita	186 mm
Ø otworu d	7,5 mm
śruba dociskowa	M8×45 mm
siła przyczepności P2	2500 N
typ	6800J
Rodzaj produktu	Urządzenie szybkomocujące