



## Dociski pionowe z poziomą stopką, Typ: 4



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	376500 4
GTIN	4020772007775
Klasa artykułu	35A

### Opis

#### Wykonanie:

Z poziomą stopką do mocowania na płytach montażowych itp.

- **zwarta konstrukcja dzięki nowemu uchwytowi**
- **ergonomiczny uchwyt z dwóch rodzajów tworzywa, zapewniający wysoki komfort obsługi dzięki większej powierzchni przylegania dłoni**
- **śruby dociskowe zabezpieczone przed zgubieniem**
- **zabezpieczenie uniemożliwiające urazy palców ze zintegrowanym zderzakiem.**

#### Zastosowanie:

Do szybkiego mocowania i zwalniania elementów w produkcji seryjnej lub do wmontowywania w specjalne konstrukcje mocujące. Przeznaczone do mocowania przy wierceniu, rozwiercaniu, szlifowaniu, spawaniu, montażu itp.

rozstaw otworów e: 32 mm

rozstaw otworów f: 45 mm

Ø otworu d: 8,6 mm

wysokość mocowania L<sub>2</sub>: 42,5 mm

siła przyczepności P1: 1700 N

siła przyczepności P2: 3000 N

### Opis techniczny

wysokość całkowita	221 mm
Ø otworu d	8,6 mm
wysokość mocowania L <sub>2</sub>	42,5 mm
śruba dociskowa	M8×65 mm
rozstaw otworów f	45 mm
siła przyczepności P2	3000 N
siła przyczepności P1	1700 N
rozstaw otworów e	32 mm
długość całkowita	141 mm
typ	6800J
Rodzaj produktu	Urządzenie szybkomocujące