

**DC.T 11T304, Gatunek: PV720****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260490 PV720
GTIN	4960664726899
Klasa artykułu	25E

Opis techniczny

Zastosowanie główne	P
głębokość skrawania a_p	0,5 - 3 mm
Warunki skrawania	ciągły
Gatunek	PV720
promień naroża	0,4 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 270 m/min
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Łamacz wiórów	GK
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza	Cermet
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 11T304
liczba wymian/ostrzy	2

tolerancja	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia