

HOLEX**Zestawy wiertel krętych HSS nr 114360, do uzupełniania, TiN, Typ: 1-13KB****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	115265 1-13KB
GTIN	4045197657657
Klasa artykułu	12B

Opis**Wykonanie:**

Zestawione z wiertel krętych DIN 338.
Normalna grubość rdzenia, bez wzniosu rdzenia.
Precyzyjne zaszlifowanie ostrza.

Szlifowane kształtowo:

Wysoka dokładność ruchu obrotowego i podziałki, wiertła do produkcji seryjnej.
Końcówka o kształcie C od wielk. 2,4 mm
chłodzenie wewnętrzne: nie
chwyt: Trzpień walcowy
zakres wiertel: 1 - 13 mm
liczba wiertel: 29
Ø otworu rdzenia: 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm
stopniowanie średnic wiertel co: 0,5 mm

Opis techniczny

stopniowanie średnic wiertel co	0,5 mm
zakres wiertel	1 - 13 mm
liczba wiertel	29
chwyt	Trzpień walcowy

Ø otworu rdzenia	3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm
Liczba zębów Z	2
powłoka	TiN
Materiał ostrza 	HSS
norma	DIN 338
typ	N
Tolerancja Ø nominalnej	h8
kąt wierzchołkowy	118 stopni
Kąt linii śrubowej	35-40 stopni
chłodzenie wewnętrzne	nie
w kasecie,	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Wiertła kręte