



Średnicówki, zakres pomiarowy: 70-100 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	427800 70-100
GTIN	4059192005665
Klasa artykułu	43A

Opis

Wykonanie:

Lekka, stabilna konstrukcja rurkowa. Wrzeciono pomiarowe hartowane na wskroś i szlifowane. **Powierzchnie pomiarowe hartowane i docierane sferycznie**. Elementy obsługi i skali chromowane na matowo. Od zakresu pomiarowego 100 - 125 mm z izolacją cieplną i mechanizmem ustalającym.

w dostawie::

śruba mikrometryczna w tulei.

norma: DIN 863

podziałka bębena pomiarowego: 1/50 mm

Kalibracja: B10

odczyt: 0,01 mm

granica błędu: 5 μ m

\varnothing wrzeciona: 7 mm

\varnothing bębena pomiarowego: 13,5 mm

Opis techniczny

\varnothing bębena pomiarowego	13,5 mm
zakres pomiarowy	70 - 100 mm
\varnothing wrzeciona	7 mm
odczyt	0,01 mm
granica błędu	5 μ m
norma	DIN 863
podziałka bębena pomiarowego	1/50 mm

Technika pomiarowa	analogowy
Kalibracja	B10

Usługi

Kalibracja średnicówek mikrometrycznych maks. zakres pomiarowy 100 mm	012750 100
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkkS Śruba do mocowania wewnętrznego maks. zakres pomiarowy 200 mm	012710 200