

## Zderzaki trójwymiarowe, Typ: 150



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	360430 150
GTIN	2050001073303
Klasa artykułu	38F

### Opis

#### Wykonanie:

**5 osi bezstopniowo** obrotowych w zakresie 360°.

- **Bezstopniowe i szybkie nastawienie.**
- **Gwint M8 do nakrętek teowych lub montażu bezpośredniego.**

#### Zastosowanie:

Do użytku na frezarkach i wiertarkach.

#### Materiał:

Aluminium eloksalowane.

#### Wyp. dodatkowe:

Nakrętki teowe M8 zob. nr 370520, wielk. 12-18.

Wysokość użytkowa N: 145 mm

Rozstaw osi S A: 80 mm

Wysokość użytkowa N: 145 mm

wys. całkowita: 210 mm

Rozstaw osi S A: 80 mm

Pasujące do kodu barwnego: Basic

Pasujące do kodu barwnego: Centro Gripp

Pasujące do kodu barwnego: Titan 2

### Opis techniczny

wys. całkowita	210 mm
Pasujące do kodu barwnego	Basic
Pasujące do kodu barwnego	Centro Gripp
Pasujące do kodu barwnego	Titan 2
Pasujące do kodu barwnego	Duo
Pasujące do kodu barwnego	Duo Plus
Pasujące do kodu barwnego	Titan
Pasujące do kodu barwnego	HD-Allmatic
Pasujące do kodu barwnego	HiPo
Pasujące do kodu barwnego	TC
Pasujące do kodu barwnego	T-Rex
Pasujące do kodu barwnego	LC-GARANT
Pasujące do kodu barwnego	LC
Pasujące do kodu barwnego	LCV125G
Pasujące do kodu barwnego	NC8
Pasujące do kodu barwnego	HOLEX NC
masa	0,65 kg
Wysokość użytkowa N	145 mm
Rozstaw osi S A	80 mm
Rodzaj produktu	Ogranicznik

## Akcesoria

Uchwyt zamienny Typ GRIFF	360431 GRIFF
---------------------------	--------------