



## Dociski pionowe z pionową stopką, Typ: 3



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	376510 3
GTIN	4020772007829
Klasa artykułu	35A

### Opis

#### Wykonanie:

Z pionową stopką do mocowania na środnikach oraz do konstrukcji spawanych.

- **zwarta konstrukcja dzięki nowemu uchwytowi**
- **ergonomiczny uchwyt z dwóch rodzajów tworzywa, zapewniający wysoki komfort obsługi dzięki większej powierzchni przylegania dłoni**
- **śruby dociskowe zabezpieczone przed zgubieniem**
- **zabezpieczenie uniemożliwiające urazy palców ze zintegrowanym zderzakiem.**

#### Zastosowanie:

Do szybkiego mocowania i zwalniania elementów w produkcji seryjnej lub do wmontowywania w specjalne konstrukcje mocujące. Przeznaczone do mocowania przy wierceniu, rozwiercaniu, szlifowaniu, spawaniu, montażu itp.

rozstaw otworów e: 20 mm

Ø otworu d: 7,5 mm

wysokość mocowania L<sub>2</sub>: 41 mm

siła przyczepności P1: 1200 N

siła przyczepności P2: 2500 N

wysokość całkowita: 200 mm

### Opis techniczny

długość całkowita	112 mm
Ø otworu d	7,5 mm
wysokość mocowania L <sub>2</sub>	41 mm
wysokość całkowita	200 mm
rozstaw otworów e	20 mm
śruba dociskowa	M8×45 mm
siła przyczepności P1	1200 N
siła przyczepności P2	2500 N
typ	6802J
Rodzaj produktu	Urządzenie szybkomocujące