



Dociski pionowe z pionową stopką, Typ: 5



Dane zamówienia

Numer katalogowy	376510 5
GTIN	4020772007850
Klasa artykułu	35A

Opis

Wykonanie:

Z pionową stopką do mocowania na środnikach oraz do konstrukcji spawanych.

- **zwarta konstrukcja dzięki nowemu uchwytowi**
- **ergonomiczny uchwyt z dwóch rodzajów tworzywa, zapewniający wysoki komfort obsługi dzięki większej powierzchni przylegania dłoni**
- **śruby dociskowe zabezpieczone przed zgubieniem**
- **zabezpieczenie uniemożliwiające urazy palców ze zintegrowanym zderzakiem.**

Zastosowanie:

Do szybkiego mocowania i zwalniania elementów w produkcji seryjnej lub do wmontowywania w specjalne konstrukcje mocujące. Przeznaczone do mocowania przy wierceniu, rozwiercaniu, szlifowaniu, spawaniu, montażu itp.

rozstaw otworów e: 45 mm

Ø otworu d: 8,5 mm

wysokość mocowania L₂: 66 mm

siła przyczepności P1: 3000 N

siła przyczepności P2: 5000 N

wysokość całkowita: 301 mm

Opis techniczny

siła przyczepności P2	5000 N
siła przyczepności P1	3000 N
Ø otworu d	8,5 mm
rozstaw otworów e	45 mm
wysokość całkowita	301 mm
śruba dociskowa	M12×80 mm
wysokość mocowania L ₂	66 mm
długość całkowita	195 mm
typ	6802J
Rodzaj produktu	Urządzenie szybkomocujące