



Dociski pionowe ze stopką kątową, do montażu bocznego, Typ: 1



Dane zamówienia

Numer katalogowy	376520 1
GTIN	4020772007881
Klasa artykułu	35A

Opis

Wykonanie:

Ze stopką kątową do montażu bocznego.

- **zwarta konstrukcja dzięki nowemu uchwytowi**
- **ergonomiczny uchwyt z dwóch rodzajów tworzywa, zapewniający wysoki komfort obsługi dzięki większej powierzchni przylegania dłoni**
- **śruby dociskowe zabezpieczone przed zgubieniem**
- **zabezpieczenie uniemożliwiające urazy palców ze zintegrowanym zderzakiem.**

Zastosowanie:

Do szybkiego mocowania i zwalniania elementów w produkcji seryjnej lub do wmontowywania w specjalne konstrukcje mocujące. Przeznaczone do mocowania przy wierceniu, rozwiercaniu, szlifowaniu, spawaniu, montażu itp.

Opis techniczny

śruba dociskowa	M5×30 mm
siła przyczepności P1	800 N
siła przyczepności P2	1100 N

wysokość całkowita	125 mm
rozstaw otworów e	14 mm
Ø otworu d	4,5 mm
rozstaw otworów f	20 mm
długość całkowita	61 mm
typ	6803J
wysokość mocowania H	27 mm
Rodzaj produktu	Dociski pionowe