



## Dociski poziome z poziomą stopką, Typ: 2



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	376610 2
GTIN	4020772008079
Klasa artykułu	35A

### Opis

#### Wykonanie:

śruby dociskowe zabezpieczone przed zgubieniem.

nowy uchwyt pozwala na bardziej zwartą konstrukcję.

Ergonomiczny uchwyt z 2 rodzajów tworzywa, zapewniający wysoki komfort obsługi, dzięki większej powierzchni przylegania dłoni.

Z poziomą stopką do mocowania na płytach montażowych itp.

#### Zastosowanie:

Do szybkiego mocowania i zwalniania elementów w produkcji seryjnej lub do zamontowania w specjalnych przyrządach mocujących. Przeznaczone do mocowania przy wierceniu, rozwiercaniu, szlifowaniu, spawaniu, montażu itp.

rozstaw otworów e: 26 mm

rozstaw otworów f: 24,5 mm

Ø otworu d: 5,6 mm

wysokość mocowania L<sub>2</sub>: 24 mm

siła przyczepności P1: 1000 N

siła przyczepności P2: 1200 N

### Opis techniczny

śruba dociskowa	M6×35 mm
wysokość mocowania L <sub>2</sub>	24 mm
siła przyczepności P2	1200 N

Ø otworu d	5,6 mm
wysokość całkowita	45 mm
rozstaw otworów f	24,5 mm
długość całkowita	162 mm
rozstaw otworów e	26 mm
siła przyczepności P1	1000 N
typ	6830J
Rodzaj produktu	Urządzenie szybkocujące