



## Czołowe dociski z przekładaną dźwignią ręczną, Typ: 5



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	376760 5
GTIN	4020772092641
Klasa artykułu	35A

### Opis

#### Wykonanie:

- **Bardzo stabilna konstrukcja, z prowadnicą drążka.**
- **Drążek i ręczna dźwignia współbieżne.**
- **Korpus z żeliwa ciągliwego.**
- **Część dźwigni i drążek ze stali do ulepszenia cieplnego, cynkowanej i pasywowanej.**
- **Śruba dociskowa ulepszana cieplnie.**
- **sworznie hartowane, niewymagające konserwacji tuleje spiekane**
- **do mocowania dużymi siłami**
- **korpus z żeliwa ciągliwego, czerniony.**

#### Zastosowanie:

- **Do szybkiego mocowania / otwierania w produkcji seryjnej.**
- **Jako docisk dociskający i dociągający.**
- **Do wmontowania w specjalne przyrządy mocujące.**
- **Do mocowania przy wierceniu, rozwiercaniu, szlifowaniu, gięciu, spawaniu, montażu itd.**

### Opis techniczny

szerokość korpusu n	58 mm
wysokość mocowania h do osi śruby	18 mm

rozstaw otworów m	41 mm
rozstaw otworów g	41 mm
Ø otworu d	8,5 mm
rozstaw otworów l	35 mm
siła mocowania P (dociskanie i dociąganie)	12000 N
długość korpusu f	137 mm
śruba dociskowa	M10×50 mm
rozstaw otworów k	8 mm
masa	1,65 kg
skok mocowania	50 mm
wysokość całkowita H	210 mm
długość całkowita L	250 mm
typ	6842PL
Rodzaj produktu	Czołowe dociski,