

HOLEX®**Precyzyjne stalowe przymiary, nierdzewne, nierdzewne, matowane, długość: 3000 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	461600 3000
GTIN	4045197234841
Klasa artykułu	42G

Opis**Wykonanie:**

Ze specjalnej sprężynowej stali nierdzewnej; krawędzie pomiarowe szlifowane. Wersja szeroka, podziałka mm na górnej i dolnej krawędzi. Wyraźna podziałka oraz matowa powierzchnia zapewniają dokładny odczyt.

podziałka trawiona elektrolitycznie, powierzchnia bezodblaskowa - matowana.

materiał: Stal stopowa, INOX

Kalibracja: F10

granica błędu: 0,9 mm

szerokość przekroju: 30 mm

grubość przekroju: 1 mm

Opis techniczny

grubość przekroju	1 mm
szerokość przekroju	30 mm
długość	3000 mm
Kalibracja	F10
granica błędu	0,9 mm
norma	EG II
materiał	Stal stopowa, INOX
Rodzaj produktu	Przymiar stalowy

Usługi

Kalibracja przymiarów stalowych maks. długość 3000/2
mm

016100 3000/2

Znakowanie opis laserowy Typ

018940