



Dociski poziome z pionową stopką, Typ: 0



Dane zamówienia

Numer katalogowy	376630 0
GTIN	4020772008154
Klasa artykułu	35A

Opis

Wykonanie:

śruby dociskowe zabezpieczone przed zgubieniem.

- **nowy uchwyt pozwala na bardziej zwartą konstrukcję**
- **ergonomiczny uchwyt z 2 rodzajów tworzywa, zapewniający wysoki komfort obsługi dzięki większej powierzchni przylegania dłoni.**

Z pionową stopką do mocowania na środnikach oraz do konstrukcji spawanych.

Zastosowanie:

Do szybkiego mocowania i zwalniania elementów w produkcji seryjnej lub do zamontowania w specjalnych przyrządach mocujących. Przeznaczone do mocowania przy wierceniu, rozwiercaniu, szlifowaniu, spawaniu, montażu itp.

rozstaw otworów e: 13,5 mm

Ø otworu d: 4,6 mm

wysokość mocowania L₂: 20 mm

siła przyczepności P1: 250 N

siła przyczepności P2: 400 N

wysokość całkowita: 33 mm

Opis techniczny

wysokość całkowita	33 mm
Ø otworu d	4,6 mm
śruba dociskowa	M4x25 mm

rozstaw otworów e	13,5 mm
siła przyczepności P2	400 N
siła przyczepności P1	250 N
długość całkowita	79 mm
wysokość mocowania L ₂	20 mm
typ	6832J
Rodzaj produktu	Urządzenie szybkomocujące