

HOLEX®**Liniały krawędziowe, czernione, w etui, długość: 100 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 460100 100 |
| GTIN | 4045197206510 |
| Klasa artykułu | 42G |

Opis**Wykonanie:**

Krawędź liniału hartowana, szlifowana i precyzyjnie docierana. Krawędź liniału hartowana, szlifowana i precyzyjnie docierana. Przekrój klin., jeden koniec ścięty, do łatwego pom. narożn., rowków wpustowych itp. Grzbiet pokryty tw. sztucznym, zabezpieczającym przed ciepłem rąk. z postarzonej stali specjalnej, fazy czernione (bezodblaskowe).

wskazówka:

Odchyłka prostoliniowości krawędzi pomiarowej odnosi się do zakresu nachylenia o $\pm 15^\circ$ w stosunku do płaszczyzny symetrii.

norma: DIN 874

Opakowanie: Etui

Kalibracja: F6

tolerancja prostoliniowości krawędzi pomiarowej: 0,002 mm

Opis techniczny

| | |
|---|---------------------------|
| tolerancja prostoliniowości krawędzi pomiarowej | 0,002 mm |
| długość | 100 mm |
| norma | DIN 874 |
| materiał | stal specjalna starzona |
| powierzchnia sfazowania | czernione (bezodblaskowe) |
| Opakowanie | Etui |
| Kalibracja | F6 |

Usługi

| | |
|--|------------|
| Kalibracja liniałów krawędziowych maks. długość 200 mm | 016010 200 |
| Znakowanie opis laserowy | 018940 |
| Kalibracja DAkkS Liniał krawędziowy maks. długość 500 mm | 016020 500 |