

**HOLEX®****Liniały krawędziowe, czernione, w etui, długość: 125 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	460100 125
GTIN	4045197206527
Klasa artykułu	42G

**Opis****Wykonanie:**

Krawędź liniału hartowana, szlifowana i precyzyjnie docierana. Krawędź liniału hartowana, szlifowana i precyzyjnie docierana. Przekrój klin., jeden koniec ścięty, do łatwego pom. narożn., rowków wpustowych itp. Grzbiet pokryty tw. sztucznym, zabezpieczającym przed ciepłem rąk. z postarzonej stali specjalnej, fazy czernione (bezodblaskowe).

**wskazówka:**

Odchyłka prostoliniowości krawędzi pomiarowej odnosi się do zakresu nachylenia o  $\pm 15^\circ$  w stosunku do płaszczyzny symetrii.

norma: DIN 874

Opakowanie: Etui

Kalibracja: F6

tolerancja prostoliniowości krawędzi pomiarowej: 0,003 mm

**Opis techniczny**

tolerancja prostoliniowości krawędzi pomiarowej	0,003 mm
długość	125 mm
norma	DIN 874
materiał	stal specjalna starzona
powierzchnia sfazowania	czernione (bezodblaskowe)
Opakowanie	Etui
Kalibracja	F6

**Usługi**

Kalibracja liniałów krawędziowych maks. długość 200 mm	016010 200
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkkS Liniał krawędziowy maks. długość 500 mm	016020 500