

**Liniał płaski, dokładność 2, długość: 3000mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	460500 3000
GTIN	4045197206770
Klasa artykułu	42G

Opis**Wykonanie:**

Liniały wykonane ze specjalnej stali, szlifowane ze wszystkich stron.

Zastosowanie:

Do ogólnego zastosowania warsztatowego przy dokładnych pracach.

wskazówka:

Liniały **nierdzewne** - dostawa od producenta. należy pamiętać, że **artykuł ten jest dostarczany za dodatkową opłatą.**

Opis techniczny

wysokość przekroju $\pm 0,2$ mm	14,5 mm
Opis kształtu	przekrój prostokątny
Kształt	A
długość	3000 mm
tolerancja płaskości powierzchni pomiarowych	0,083 mm
szerokość przekroju $\pm 0,2$ mm	79,3 mm
Norma	DIN 874
dokładność	2
Atrybut nazwy produktu	dokładność 2
materiał	stal specjalna
Kalibracja	F7

Rodzaj produktu

Liniał płaski

Usługi

KalibracjaLiniał płaski maks. długość 3000 mm

026080 3000