



Czołowe dociski, wykonanie krótkie, typ: 3



Dane zamówienia

Numer katalogowy	376700 3
GTIN	4020772008550
Klasa artykułu	35A

Opis

Wykonanie:

śruba pasowana ulepszona cieplnie.

- **Uchwyt pozwala na bardziej zwartą konstrukcję**
- **ergonomiczny uchwyt z 2 rodzajów tworzywa, zapewniający wysoki komfort obsługi, dzięki większej powierzchni przylegania dłoni.**

Zastosowanie:

- **Bezpośrednie mocowanie na blaszanych ścianach.**
- **W korpusie przyrządu, przy użyciu gwintu na ścianie czołowej.**

Wyp. dodatkowe:

stopki kątowe nr 376730.

wskazówka:

- **Na zamówienie ze stali nierdzewnej.**

skok mocowania: 40 mm

siła mocowania P (dociskanie i dociąganie): 2500 N

wysokość całkowita H: 123 mm

długość całkowita L: 258 mm

śruba dociskowa: M8×35 mm

gwint czołowy uchwytu mocującego: M20×1,5 mm

Opis techniczny

siła mocowania P (dociskanie i dociąganie)	2500 N
śruba dociskowa	M8×35 mm
skok mocowania	40 mm
gwint czołowy uchwytu mocującego	M20×1,5 mm
wysokość całkowita H	123 mm
długość całkowita L	258 mm
typ	6844J

Akcesoria

Stopki kątowe stabilne typ 0	376730 0
Stopki kątowe stabilne typ 5	376730 5
Stopki kątowe stabilne typ 1	376730 1
Stopki kątowe stabilne typ 3	376730 3
Stopki kątowe stabilne typ 2	376730 2