

HOLEX®**Przymiary stalowe, kształt B, długość: 2000 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	461100 2000
GTIN	4045197206862
Klasa artykułu	42G

Opis**Wykonanie:**

Kształt B: Krawędzie szlifowane i dokładnie justowane. Powierzchnie boczne dokładnie obrobione. Z ochronnym zakończeniem na końcu przymiaru. Jedna strona z dokładną podziałką w milimetrach.

wskazówka:

Dostawa **odpłatna**.

norma: DIN 866

Kalibracja: F8

granica błędu: 0,15 mm

szerokość przekroju: 40 mm

grubość przekroju: 8 mm

Opis techniczny

długość	2000 mm
szerokość przekroju	40 mm
grubość przekroju	8 mm
Kalibracja	F8
granica błędu	0,15 mm
norma	DIN 866
Kształt	B
Rodzaj produktu	Przymiar stalowy

Usługi

Kalibracja przymiarów stalowych maks. długość 2000 mm	016100 2000
Znakowanie opis laserowy Typ	018940