

HOLEX®**Precyzyjne stalowe przymiary, nierdzewne, nierdzewne, matowane, długość: 2000 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	461600 2000
GTIN	4045197234834
Klasa artykułu	42G

Opis**Wykonanie:**

Ze specjalnej sprężynowej stali nierdzewnej; krawędzie pomiarowe szlifowane. Wersja szeroka, podziałka mm na górnym i dolnej krawędzi. Wyraźna podziałka oraz matowa powierzchnia zapewniają dokładny odczyt.

podziałka trawiona elektrolitycznie, powierzchnia bezodblaskowa - matowana.

materiał: Stal stopowa, INOX

Kalibracja: F10

granica błędu: 0,7 mm

szerokość przekroju: 30 mm

grubość przekroju: 1 mm

Opis techniczny

długość	2000 mm
szerokość przekroju	30 mm
grubość przekroju	1 mm
Kalibracja	F10
granica błędu	0,7 mm
norma	EG II
materiał	Stal stopowa, INOX
Rodzaj produktu	Przymiar stalowy

Usługi

Kalibracja przymiarów stalowych maks. długość 2000/2
mm

016100 2000/2

Znakowanie opis laserowy Typ

018940