



Szczęka nośna ruchoma, wahliwa, dla typu: 125



Dane zamówienia

Numer katalogowy	361336 125
GTIN	4250364402415
Klasa artykułu	34A

Opis

Zastosowanie:

Szczęka nośna przenośna, wahliwa służy do kompensacji nierównoległych powierzchni mocujących i jest konieczna do mocowania przedmiotów nieregularnym kształcie.

Pasuje do :

Titan 2 nr 361302.

wskazówka:

Wkładki mocujące + akcesoria nr 361341-361352, wkładki mocujące nr 361238-361250.
Pasujące do kodu barwnego: LCV125G

Opis techniczny

dla typu	125
szerokość szczęk b	97 mm
c	24 mm
wysokość szczęk h	20 mm
długość szczęk l	189 mm
Pasujące do kodu barwnego	Titan 2
Pasujące do kodu barwnego	LCV125G
Rodzaj produktu	Szczęki do imadeł

Akcesoria

Uchwyty klinowe Typ 2	361341 2
Uchwyty klinowe Typ 1	361341 1
Sworznie podporowe 23 mm - 48 mm wysokość całkowita h 34 mm	361343 34
Sworznie podporowe 23 mm - 48 mm wysokość całkowita h 43 mm	361343 43
Sworznie podporowe 23 mm - 48 mm wysokość całkowita h 23 mm	361343 23
Sworznie podporowe 23 mm - 48 mm wysokość całkowita h 48 mm	361343 48
Sworznie podporowe 23 mm - 48 mm wysokość całkowita h 29 mm	361343 29