



Dociski zaczepowe, pionowe, typ: 2



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 376820 2 |
| GTIN | 4020772008642 |
| Klasa artykułu | 35A |

Opis

Wykonanie:

- docisk szybkomocujący z przełożeniem na dźwigni
- blokada samohamowna zapobiega samoczynnemu otwarciu
- nity ze stali nierdzewnej
- uchwyt z olejoodpornego tworzywa sztucznego
- dociski ocynkowane
- zaczepy regulowane za pomocą gwintu
- tulejki łożyskowe utwardzane dyfuzyjnie
- łożyska nasmarowane
- zaczepy ulepszone cieplnie.

Komplet z przytrzymywaczem.

Zastosowanie:

Do zamykania pojemników.

wskazówka:

- nowy uchwyt pozwolił na bardziej zwartą konstrukcję
- ergonomiczny uchwyt z 2 rodzajów tworzywa, zapewniający wysoki komfort obsługi dzięki większej powierzchni przylegania dłoni.

rozstaw otworów e: 13 mm

rozstaw otworów f: 19,5 - 23,5 mm

Ø otworu d: 5,2 mm

skok przestawiania zaczepu c: 5 - 30 mm

wysokość mocowania h: 12 mm

siła mocowania P (dociąganie): 1600 N

Opis techniczny

| | |
|-------------------------------|----------------|
| skok przestawiania zaczepu c | 5 - 30 mm |
| Ø otworu d | 5,2 mm |
| siła mocowania P (dociąganie) | 1600 N |
| rozstaw otworów f | 19,5 - 23,5 mm |
| rozstaw otworów e | 13 mm |
| wysokość mocowania h | 12 mm |
| wysokość całkowita H | 47 mm |
| długość całkowita L | 91 mm |
| typ | 6848VJ |