



Dociski zaczepowe, pionowe, Typ: 3



Dane zamówienia

Numer katalogowy	376820 3
GTIN	4020772008659
Klasa artykułu	35A

Opis

Wykonanie:

- docisk szybkomocujący z przełożeniem na dźwigni
- blokada samohamowna zapobiega samoczynnemu otwarciu
- nity ze stali nierdzewnej
- uchwyt z olejoodpornego tworzywa sztucznego
- dociski ocynkowane
- zaczepy regulowane za pomocą gwintu
- tulejki łożyskowe utwardzane dyfuzyjnie
- łożyska nasmarowane
- zaczepy ulepszane cieplnie.

Komplet z przytrzymywaczem.

Zastosowanie:

Do zamykania pojemników.

wskazówka:

- nowy uchwyt pozwolił na bardziej zwartą konstrukcję
- ergonomiczny uchwyt z 2 rodzajów tworzywa, zapewniający wysoki komfort obsługi dzięki większej powierzchni przylegania dłoni.

Opis techniczny

Karta danych

Ø otworu d	6,5 mm
rozstaw otworów f	24,5 - 32 mm
skok przestawiania zaczepu c	6,5 - 36 mm
rozstaw otworów e	19 mm
siła mocowania P (dociąganie)	3200 N
wysokość mocowania h	19 mm
wysokość całkowita H	70 mm
długość całkowita L	125 mm
typ	6848VJ
Rodzaj produktu	Dociski zamykające,